

Garant
Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Kopflänge L ₁	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1212F09
Gesamtlänge L	80 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2

269028 2

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500