



Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, Gewinde: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	080752 M10
GTIN	4069515014311
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

empfohlene Antriebsleistung	1,7 kW
empfohlene Drehzahl	2100 min ⁻¹
Schaft-Ø	10 mm

Datenblatt

Materialstärke	0,7 - 1 mm
Kernloch-Ø	9,3 mm
Produktart	Fließbohrer