

**Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox, Gewinde: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	080756 M10
GTIN	4069515014335
Artikelklasse	BAW

Beschreibung**Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	9,3 mm
empfohlene Antriebsleistung	1,7 kW
empfohlene Drehzahl	2100 min ⁻¹

Datenblatt

Schaft-Ø	10 mm
Materialstärke	0,7 - 3 mm
Produktart	Fließbohrer