



Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 28mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370675 28
GTIN	4069515014380
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- Stufen verstellbar.
- Gehärtet, schwarz.

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube (Nr. 375301).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	28 mm
Breite B	80 mm
Spannhöhe h	0 - 60 mm
Länge L	160 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375301	Gr. 2825210
Produktart	Spannpratze