

## Datenblatt



### Spannpratze, Nutenbreite a: 16mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	370670 16
GTIN	4069515014410
Artikelklasse	32H

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

##### Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

##### Werkstoff:

Gehärtet, schwarz, Schrauben-Festigkeit 8.8.

##### Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube (Nr. 375301).

#### Technische Beschreibung

Spannhöhe h	0 - 50 mm
Länge L	140 mm
Nutenbreite a	16 mm
Breite B	51 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375301	Gr. 1212125

## Datenblatt

Produktart

Spannpratze