



Spannpratze, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370670 18
GTIN	4069515014427
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube (Nr. 375301).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	18 mm
Länge L	140 mm
Breite B	51 mm
Spannhöhe h	0 - 50 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375301	Gr. 1816160

Datenblatt

Produktart

Spannpratze