



### Spannpratze, Nutenbreite a: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370670 22
GTIN	4069515014434
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

#### Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

#### Werkstoff:

Gehärtet, schwarz, Schrauben-Festigkeit 8.8.

#### Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube (Nr. 375301).

### Technische Beschreibung

Breite B	60 mm
Spannhöhe h	0 - 70 mm
Nutenbreite a	22 mm
Länge L	160 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375301	Gr. 2220150

## Datenblatt

Produktart

Spannpratze