



LED-Taschenlampe, Herstellerbezeichnung: P3



Bestelldaten

Bestellnummer	081485 P3
GTIN	4058205009393
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

LED Lenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. In allen höherwertigen Taschenlampen ist das patentierte **Advanced Fokus System**.

High Performance Linie von LED LENSER für universellen Einsatz. Mit Falltestprüfung aus 1 m Höhe.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.

- **Rapid Focus**

Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien.

Hinweis:

Hersteller gewährt grundsätzlich auf diese Produkte eine Herstellergarantie von **fünf Jahren** (sieben Jahre bei Onlineregistrierung).

Lichtstrom: 25 lm

Leuchtdauer: 6 h

Leuchtdauer Stufe 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Rapid Focus: ja

Anzahl enthaltener Batterien: 1

Technische Beschreibung

Batterietyp	LR3
Herstellerbezeichnung	P3
Advanced Focus System (AFS)	ja
Anzahl enthaltener Batterien	1
Leuchtdauer	6 h
Kopf-Ø	19 mm
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Gewicht	35 g
Lichtstrom	25 lm
Rapid Focus	ja
Leuchtdauer Stufe 2	6 h
Gesamtlänge	96 mm

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
---	------------