



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370690 10
GTIN	4069515014441
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, schwarz.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube.

Hinweis:

T-Nuten-Schraube, Nr. 375301 muss separat bestellt werden.

Technische Beschreibung

Länge L	80 mm
Nutenbreite a	10 mm
Abstand e Spitze zur Nut	15 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 101080
Breite B	30 mm
Typ	6314V

Datenblatt

Nutlänge f	30 mm
Höhe H	15 mm
Produktart	Spanneisen