



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370690 12
GTIN	4069515014458
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, schwarz.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube.

Hinweis:

T-Nuten-Schraube, Nr. 375301 muss separat bestellt werden.

Technische Beschreibung

Höhe H	19 mm
Abstand e Spitze zur Nut	21 mm
Typ	6314V
Breite B	38 mm
Länge L	110 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1212100

Datenblatt

Nutlänge f	45 mm
Nutenbreite a	12 mm
Produktart	Spanneisen