



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370690 18
GTIN	4069515014489
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, schwarz.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube.

Hinweis:

T-Nuten-Schraube, Nr. 375301 muss separat bestellt werden.

Technische Beschreibung

Breite B	48 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1816125
Typ	6314V
Nutlänge f	45 mm
Höhe H	24 mm
Länge L	125 mm

Datenblatt

Nutenbreite a	18 mm
Abstand e Spitze zur Nut	26 mm
Produktart	Spanneisen