



Verstellbares Spanneisen, Nutenbreite a: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370690 14
GTIN	4069515014465
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, schwarz.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube.

Hinweis:

T-Nuten-Schraube, Nr. 375301 muss separat bestellt werden.

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	14 mm
Abstand e Spitze zur Nut	21 mm
Länge L	110 mm
Höhe H	19 mm
Breite B	38 mm
Typ	6314V

Datenblatt

Nutlänge f	45 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1412100
Produktart	Spanneisen