



## T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 121280



### Bestelldaten

Bestellnummer	375306 121280
GTIN	4069515014519
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

**Norm:**

**DIN 787**

**Lieferumfang:**

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

**Sonderzubehör:**

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

**Hinweis:**

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

Steinbreite e	18 mm
Gewindelänge b	55 mm
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Höhe k	7 mm
schmale Steinbreite a	11,7 mm
Gewinde G	M12
Typ	787

## Datenblatt

Länge L	80 mm
Produktart	Nutenschraube