



T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 121250



Bestelldaten

Bestellnummer	375306 121250
GTIN	4069515014502
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

- **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Länge L	50 mm
Gewinde G	M12
Typ	787
schmale Steinbreite a	11,7 mm
Steinbreite e	18 mm
Höhe k	7 mm
Gewindelänge b	30 mm

Datenblatt

T-Nuten-Nennmaß

12 mm

Produktart

Nutenschraube