



## T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 141250



### Bestelldaten

Bestellnummer	375306 141250
GTIN	4069515014526
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

#### Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	13,7 mm
Länge L	50 mm
Gewinde G	M12
Steinbreite e	22 mm
Höhe k	8 mm
Gewindelänge b	38 mm
T-Nuten-Nennmaß	14 mm

## Datenblatt

Typ	787
Produktart	Nutenschraube