



T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 1616100



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 375306 1616100 |
| GTIN | 4069515014595 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------|
| Typ | 787 |
| Länge L | 100 mm |
| schmale Steinbreite a | 15,7 mm |
| Steinbreite e | 25 mm |
| T-Nuten-Nennmaß | 16 mm |
| Gewinde G | M16 |
| Gewindelänge b | 60 mm |

Datenblatt

| | |
|------------|---------------|
| Höhe k | 9 mm |
| Produktart | Nutenschraube |