



## T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 1412125



### Bestelldaten

Bestellnummer	375306 1412125
GTIN	4069515014557
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

#### Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	13,7 mm
Gewindelänge b	80 mm
Typ	787
T-Nuten-Nennmaß	14 mm
Steinbreite e	22 mm
Gewinde G	M12
Höhe k	8 mm

## Datenblatt

Länge L	125 mm
Produktart	Nutenschraube