



**T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 141280**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	375306 141280
GTIN	4069515014540
Artikelklasse	32H

**Beschreibung**

**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

**Norm:**

**DIN 787**

**Lieferumfang:**

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

**Sonderzubehör:**

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

**Hinweis:**

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

**Technische Beschreibung**

Typ	787
Gewindelänge b	55 mm
Gewinde G	M12
Steinbreite e	22 mm
Höhe k	8 mm
schmale Steinbreite a	13,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	14 mm

## Datenblatt

Länge L	80 mm
Produktart	Nutenschraube