



T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 2020210



Bestelldaten

Bestellnummer	375306 2020210
GTIN	4069515014663
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

- **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Gewindelänge b	130 mm
Höhe k	12 mm
Länge L	200 mm
schmale Steinbreite a	19,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	20 mm
Steinbreite e	32 mm
Typ	787

Datenblatt

Gewinde G

M20

Produktart

Nutenschraube