



### T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 1816100



#### Bestelldaten

Bestellnummer	375306 1816100
GTIN	4069515014618
Artikelklasse	32H

#### Beschreibung

**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

**Norm:**

**DIN 787**

**Lieferumfang:**

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

**Sonderzubehör:**

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

**Hinweis:**

- **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

#### Technische Beschreibung

Gewindelänge b	60 mm
schmale Steinbreite a	17,7 mm
Typ	787
Länge L	100 mm
Steinbreite e	28 mm
T-Nuten-Nennmaß	18 mm
Gewinde G	M16

## Datenblatt

Höhe k	10 mm
Produktart	Nutenschraube