

**T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 2020115****Bestelldaten**

Bestellnummer	375306 2020115
GTIN	4069515014649
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Gewindelänge b	70 mm
Länge L	80 mm
Höhe k	12 mm
Gewinde G	M20
schmale Steinbreite a	19,7 mm
Typ	787
T-Nuten-Nennmaß	20 mm

Datenblatt

Steinbreite e	32 mm
Produktart	Nutenschraube