



T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 1616160



Bestelldaten

Bestellnummer	375306 1616160
GTIN	4069515014601
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Typ	787
Gewinde G	M16
schmale Steinbreite a	15,7 mm
Steinbreite e	25 mm
Gewindelänge b	100 mm
Höhe k	9 mm
T-Nuten-Nennmaß	16 mm

Datenblatt

Länge L	160 mm
Produktart	Nutenschraube