

**T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 2220215****Bestelldaten**

Bestellnummer	375306 2220215
GTIN	4069515014694
Artikelklasse	32H

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Typ	787
Gewinde G	M20
Länge L	215 mm
Gewindelänge b	125 mm
Steinbreite e	35 mm
T-Nuten-Nennmaß	22 mm
Höhe k	14 mm

Datenblatt

schmale Steinbreite a	21,7 mm
Produktart	Nutenschraube