



T-Nutenschraube (8.8.) einzeln, Typ: 2824250



Bestelldaten

Bestellnummer	375306 2824250
GTIN	4069515014762
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Länge L	250 mm
Höhe k	18 mm
Steinbreite e	44 mm
Gewindelänge b	170 mm
Typ	787
Gewinde G	M24
T-Nuten-Nennmaß	28 mm

Datenblatt

schmale Steinbreite a	27,7 mm
Produktart	Nutenschraube