



Arbeitspodest XL Step, beidseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2X4



Bestelldaten

Bestellnummer	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, beidseitig begehbares, klappbares Arbeitspodest mit großer Plattform und abriebfest eloxierten Holmen. Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung. Großflächiger Leiterschuh aus 2-Komponenten-Kunststoff, auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Arbeitshöhe ca.	2,99 m
Gewicht	9,3 kg
Handlauf	nein

Datenblatt

höhenverstellbar	nein
Tritt Ausführung	Stufe
mit Plattformgeländer	nein
Material	Alumnium eloxiert
Plattformtiefe	300 mm
untere äußere Breite	0,96 m
Begehbarkeit	beidseitig
Knieleiste	nein
Plattformbreite	600 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	2×4
Rollen	nein
Sprossen-/Stufentiefe	92 mm
Produktart	Arbeitspodest