



Arbeitspodest XL Step, beidseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2X3



Bestelldaten

Bestellnummer	966151 2X3
GTIN	4003866414109
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, beidseitig begehbares, klappbares Arbeitspodest mit großer Plattform und abriebfest eloxierten Holmen. Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung. Großflächiger Leiterschuh aus 2-Komponenten-Kunststoff, auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Stufenanzahl inklusive Plattform	2x3
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	nein
mit Plattformgeländer	nein
Arbeitshöhe ca.	2,74 m

Datenblatt

Rollen	nein
Material	Aluminium eloxiert
Handlauf	nein
Plattformhöhe ohne Geländer	0,74 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Plattformtiefe	300 mm
untere äußere Breite	0,88 m
höhenverstellbar	nein
Begehbarkeit	beidseitig
Sprossen-/Stufentiefe	92 mm
Plattformbreite	600 mm
Gewicht	7,4 kg
Produktart	Arbeitspodest