



Teleskop-Plattformleiter Masterflex Plus S, Stufenanzahl inklusive Plattform: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	966284 9
GTIN	4003866411580
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Teleskop-Plattformleiter mit umlaufendem Geländer und automatischer Saloontür. Einfache Höhenverstellung mit 1-Hand-Griff. Mit ausschwenkbaren Auslegern mit 1-Hand-Bedienung. Durch 2 Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand. Breiter Auftritt durch 60 mm tiefe Stufen. Plattform aus verleimter Sperrholzplatte. Rollen-Ø 200 mm. Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

EN 131-7.

Technische Beschreibung

Plattformtiefe	550 mm
fahrbar	ja
Gewicht	39,2 kg
höhenverstellbar	ja

Datenblatt

Begehbarkeit	einseitig
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster	1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m
Plattformbreite	400 mm
Norm	EN 131-7
Höhe inklusive Geländer max.	3,33 m
Grundfläche Breite (Ausleger ausgefahren)	3,3 m
Arbeitshöhe max. ca.	4,3 m
Grundfläche Tiefe (Ausleger ausgefahren)	2,6 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Plattformleiter