



Teleskop-Plattformleiter Masterflex Plus S, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966284 5
GTIN	4003866411566
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Teleskop-Plattformleiter mit umlaufendem Geländer und automatischer Saloontür. Einfache Höhenverstellung mit 1-Hand-Griff. Mit ausschwenkbaren Auslegern mit 1-Hand-Bedienung. Durch 2 Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand. Breiter Auftritt durch 60 mm tiefe Stufen. Plattform aus verleimter Sperrholzplatte. Rollen-Ø 200 mm. Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

EN 131-7.

Technische Beschreibung

fahrbar	ja
Plattformbreite	400 mm
Gewicht	29,5 kg
höhenverstellbar	ja

Datenblatt

Begehbarkeit	einseitig
Norm	EN 131-7
Plattformtiefe	550 mm
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster	0,78 / 1,03 / 1,28 m
Arbeitshöhe max. ca.	3,28 m
Grundfläche Tiefe (Ausleger ausgefahren)	1,8 m
Höhe inklusive Geländer max.	2,31 m
Grundfläche Breite (Ausleger ausgefahren)	2,1 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Plattformleiter