



Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	660042 8
GTIN	7610733295487
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächenstatt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.

SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit. Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße

Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

Technische Beschreibung

Klingenbezeichnung	5
Schneidenstärke a	1,2 mm
Klingenspitze	schwarz

Datenblatt

Klingenlänge	160 mm
ganze Länge	270 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft	rund
Schlagkappe	nein
Werkstoff	PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Werkstoff Griff	Elastomer
Oberfläche	vernickelt und verchromt
Produktart	Schraubendreher