



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1 - 10 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Spanbrecher	PH
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,28 - 0,88 mm/U
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen