



KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 36mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236604 36
GTIN	4047109199095
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,35**Verwendung:**

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

Empfehlung:**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.**Hinweis:**

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 110408 38-...
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nutzlänge L ₁	180 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	63 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	36

Auskraglänge L _A	221 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP	239652 15IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8