



KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 26mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236604 26
GTIN	4047109181878
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,35**Verwendung:**

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

Empfehlung:**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.**Hinweis:**

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

Technische Beschreibung

ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L ₁	130 mm
Wendep Plattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080308 24-...
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	26

Auskraglänge L _A	163 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1