



## KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W80: 42-010



### Bestelldaten

Bestellnummer	236605 42-010
GTIN	4047109198197
Artikelklasse	24R

### Beschreibung

KOMET® Wendeschneidplatte 42-010 ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 120408-01  
 Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/U

### Technische Beschreibung

Bezeichnung	42-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 120408-01
Serie	KUB Pentron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK8425
Typ	Uni
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	400 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		