



KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 17,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236604 17,5
GTIN	4047109191655
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D – 0,1 / + 0,35

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

- Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
- Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
- Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25$ mm.
- Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204 12-...
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L ₁	90 mm
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	17.5

für Zoll-Ø	11/16 Zoll
Auskraglänge L _A	121 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6