

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 55° (Whitworth), Typ: B03****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 240088 B03 |
| GTIN | 4047109017085 |
| Artikelklasse | 24H |

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Bohrtiefe | 26 mm |
| für Steigung | 16–50 Gänge/Zoll |
| Typ | B03 |
| für Bohrungen ab Ø | 7 mm |
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schaft-Ø | 8 mm |
| Schneidstoff | HSS Co 10 |
| Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |