



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 18mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236604 18
GTIN	4047109191679
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,35

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Empfehlung:

**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.

#### Hinweis:

- Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
- Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
- Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L <sub>1</sub>	90 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	18

Auskraglänge L <sub>A</sub>	121 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1