

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 55° (Whitworth), Typ: B04****Bestelldaten**

Bestellnummer	240088 B04
GTIN	4047109017115
Artikelklasse	24H

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft.**

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

Typ	B04
Gesamtlänge	75 mm
für Steigung	16–50 Gänge/Zoll
für Bohrungen ab Ø	9 mm
Bohrtiefe	45 mm
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen