

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 55° (Whitworth), Typ: B05****Bestelldaten**

Bestellnummer	240088 B05
GTIN	4047109017146
Artikelklasse	24H

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	12 mm
Bohrtiefe	50 mm
Typ	B05
für Steigung	12–40 Gänge/Zoll
Gesamtlänge	80 mm
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen