

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 55° (Whitworth), Typ: B06****Bestelldaten**

Bestellnummer	240088 B06
GTIN	4047109017177
Artikelklasse	24H

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft.**

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

für Steigung	8–30 Gänge/Zoll
Gesamtlänge	95 mm
für Bohrungen ab Ø	14 mm
Bohrtiefe	60 mm
Typ	B06
Schaft-Ø	10 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen