



## Anzeigerät für Präzisionsmessungen, Typ: TWT40



### Bestelldaten

Bestellnummer	434725 TWT40
GTIN	7630041149869
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Anzeigerät für Messwerte mit gut ablesbarem 7 Zoll-Farb-Touchscreen. Anzeige von mehreren Messungen gleichzeitig möglich über die Anschlüsse für induktive Messtaster oder die USB-Eingänge. 4 Anzeigemodi stehen für eine optimale Ablesung der Ergebnisse zur Verfügung. TESA-Messtaster werden automatisch erkannt. Optimierte Messwernerfassung mit 6500 Messungen pro Sekunde. Gleichzeitige Anzeige von 4 Werten.

#### Funktion:

- **Grundformeln (+A, -A, +B, -B und Kombinationen aus A und B).**
- **Dynamische Messungen (min., max., max.-min., Durchschnitt usw.).**
- **Einstellbare Toleranzen mit OK/ NOK-Anzeige.**
- **Funktion zur Klassifizierung integriert (8 max.).**
- **Datenausgabe über RS232, USB oder Bluetooth®.**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Verwendung:

Ideal für Prüfarbeiten im Messlabor und in der Fertigung.

#### Lieferumfang:

Inkl. Netzkabel zum Anschrauben an das Display, Adapter für EU, ZH, UK und US.

#### Hinweis:

Anzeigerät Twin T20 Nano zur Visualisierung von Heidenhain Messtaster auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

## Datenblatt

Anzahl Anschlüsse für induktive Taster	4
IP-Schutzart	IP 65
Gewicht	1,2 kg
Messbereich	±5000 µm
Höhe	120 mm
Fehlergrenze Digitalanzeige	± (0,2 % + 0,3 µm)
Länge	190 mm
Anzahl USB-Schnittstellen	4
maximale Auflösung	0,1 µm
Breite	112 mm
Display	7 Zoll Touchscreen
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzeige	digital
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Produktart	Anzeigegerät