



LED-Taschenlampe, Herstellerbezeichnung: P4



Bestelldaten

Bestellnummer	081485 P4
GTIN	4029113840408
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

LED Lenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. In allen höherwertigen Taschenlampen ist das patentierte **Advanced Fokus System**.

High Performance Linie von LED LENSER für universellen Einsatz. Mit Falltestprüfung aus 1 m Höhe.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.

- **Rapid Focus**

Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081557 LR3.

Hinweis:

Hersteller gewährt grundsätzlich auf diese Produkte eine Herstellergarantie von **fünf Jahren** (sieben Jahre bei Onlineregistrierung).

Lichtstrom: 18 lm

Leuchtdauer: 8,5 h

Leuchtdauer Stufe 2: 8,5 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Anzahl enthaltener Batterien: 2

Batterietyp: LR3

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	2
Herstellerbezeichnung	P4
Kopf-Ø	14,5 mm
Advanced Focus System (AFS)	ja
Leuchtdauer	8,5 h
Gewicht	53 g
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Lichtstrom	18 lm
Batterietyp	LR3
Leuchtdauer Stufe 2	8,5 h
Gesamtlänge	147 mm

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
---	------------