

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch), Typ: B05L****Bestelldaten**

Bestellnummer	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Artikelklasse	24H

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	12 mm
für Steigung bis	2 mm
Bohrtiefe	80 mm
Gesamtlänge	125 mm
Typ	B05L
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen