

**KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch), Typ: B06****Bestelldaten**

Bestellnummer	240084 B06
GTIN	4047109017054
Artikelklasse	24H

Beschreibung**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	14 mm
Typ	B06
Bohrtiefe	60 mm
Gesamtlänge	95 mm
für Steigung bis	3 mm
Schaft-Ø	10 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen