## Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-/ Plattengröße: 12/09mm



## **Bestelldaten**

| Bestellnummer | 260007 12/09  |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 4045197654847 |
| Artikelklasse | 21T           |

## **Technische Beschreibung**

| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 16 mm             |
|--------------------------------|-------------------|
| Kopflänge L₁                   | 13 mm             |
| passende Wendeschneidplatte    | CC 09T3           |
| ISO-Code Halter                | SCLCR/L 1212F09   |
| Schaftgröße                    | 12 mm             |
| Wendeplattenschrauben-Set      | 269028 2          |
| Plattengröße                   | 9 mm              |
| Gesamtlänge L                  | 80 mm             |
| Norm                           | DIN ISO 5610      |
| Einsatzart                     | links             |
| Innenkühlung                   | nein              |
| Einstellwinkel κ               | 95 Grad           |
| Anwendung                      | Plandrehen        |
| Anwendung                      | Längsdrehen außen |
| Produktart                     | Klemmdrehhalter   |



## Zubehör

| 674248 TX15 |
|-------------|
| 269028 2    |
|             |
| 659957 500  |
|             |