

**Garant****Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	13 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1212F09
Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500