

Garant
HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 4/03mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	3 mm
ISO-Code Halter	E04G SCLCR/L03
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
Mittenversatz L_3	2,5 mm
Kopflänge L_1	10 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Spannhöhe L_2	3,8 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
Wendeplattenschrauben-Set Typ 6	269028 6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500