

**Garant****HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 0610/03mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	7 mm
Kopflänge $L_1$	24 mm
Mittenversatz $L_3$	2,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
Plattengröße	3 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Halsbreite $L_4$	6 mm
ISO-Code Halter	AH0610H SCLCR/L03
Gesamtlänge $L$	100 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500