

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	28 mm
Mittenversatz L_3	15,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 9
Plattengröße	12 mm
Ausraglänge L_1	125 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
ISO-Code Halter	AH25R SCLCR/L12
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 9	269028 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500