

**Garant**
**HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mittenversatz $L_3$	11 mm
ISO-Code Halter	AH16Q SCLCR/L09
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	18 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Auskraglänge $L_1$	80 mm
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500