

Garant

HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 5/03mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260016 5/03 |
| GTIN | 4045197651785 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 0301.. |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 6 mm |
| Plattengröße | 3 mm |
| ISO-Code Halter | E05H SCLCR/L03 |
| Mittenversatz L_3 | 3 mm |
| Kopflänge L_1 | 10 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 19 |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Spannhöhe L_2 | 4,8 mm |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Schaft-Ø D_s | 5 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 8×D |
| Schneidstoff | HM |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6 | 674248 TX6 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 19 | 269028 19 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |